


操作はとても簡単



4種類 **4段階** **2時間** **2600mAh**
アタッチメント 強度レベル 連続使用時間 バッテリー容量
※使用モードにより前後します。

筋膜リリースとは？

筋肉がスムーズに動くためには、筋膜の滑りの良さが重要です。筋膜を柔らかくし滑りを良くして、解きほぐすことを「筋膜リリース」と言います。筋膜リリースを行うことにより、筋肉の柔軟性を引き出し、関節の可動域を拡大します。

ポケットにも入る 持ち歩きやすい大きさ

スマホサイズで持ち歩きに最適
アウトドアやお家時間、スポーツ時でも、
スペースをとる心配はいりません



大きさはiPhoneと
ほぼ同じサイズ感



PSE 認証済✓
NIPLUX FASCIALAX MINI はお客様に
安心安全なお買い物を
していただくために
PSE認証を取得しております。

皮下50mmまでの筋肉に アプローチできる

ハイパワー（70W）のブラシレスモーターを搭載
回転速度が3200rpmに達し、
5キロ相当のトルクで深層筋肉をしっかりケア



4段階スピード調整可能

次世代変圧制御システムを採用し、
圧力とともにシステムがトルクを上げることで、
深層筋膜をリリースできます



大容量急速充電対応


2600mAhリチウム電池を搭載、ACアダプターでの
急速充電が可能です。一回の充電で約2週間持続可能なので、
バッテリー切れの心配はいりません（毎日約10分間使用する場合）

身体の部位に合わせた 4種類のヘッドを自由選択



球型ヘッド

腕、臀部、胸部、背部など
大きな筋群に適します




平型ヘッド

ふくらはぎや太もものリフレッシュ
各筋群に適します



円柱型ヘッド

掌、足の裏などピンポイントで
当てたい部分に



U字型ヘッド

腕、腰、脛など
中型および大型腿に適します



軽量 ポケットサイズ
片手で使用可能

**NIPLUX
FASCIALAX
MINI**

筋肉の奥深くまで
高速振動でリリース

強力

毎日の作業、運動で
筋肉は疲れていませんか？

そんな頑張っているあなたに
手軽な筋膜リリースが
NIPLUXから届きます

それは
「NIPLUX FASCIALAX MINI」



・合金本体 ・500gの軽量デザイン ・ヘッド交換可能 ・ストラップ付

品名	NIPLUX FASCIALAX MINI (ニップラックスファシアルアクスミニ)	電源供給元	ACアダプター/PC等のUSBポート
型番	NP-FX20B	電池容量	リチウムイオン電池2600mAh
定格電源	DC 5V 2A(USB)	サイズ	約142×90×44mm
消費電力	約70W	重量	約500g

お問い合わせ・ご相談は当店へ

OFFICIAL SNS ACCOUNT



niplux_official



Niplux_official



日創プラス | NIPLUX
@NISSOPLUS

NIPLUXお客様相談センター
商品に対する詳しい説明・お問合せは下記まで
092-719-0756
info@nissoplus.co.jp

※受付時間：平日9:00~17:30
(土日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

株式会社日創プラス
〒813-0044
福岡県福岡市東区千早5丁目20-1
ニューガイア千早 4F



株式会社
日創プラス NIPLUX公式
オンラインストア

○取扱説明書をよく読みのうえ、正しく安全にご使用ください。○当社の製品は一般家庭用です。医療機器ではありません。○品質改良のため、価格・デザイン・仕様を一部変更する場合があります。○本カタログの内容についてのお問い合わせは、本社にご相談ください。○印刷の色は商品とは多少異なります。○このカタログは2021年4月時点のものです。

Made in China Designed in Japan